


IN-SURFACE POWER BOXES POWER BOX IN DER TISCHPLATTE

Aluminum power box mounted in the table top with a folding protective lid. It is served in anodized silver color, for other finishing, contact the Customer Department.



There are two power system sizes available and data slots can be customized according to the below diagram.

Einbaumodul aus Aluminium, integriert in der Oberfläche der Tischplatte, mit Klappdeckel. Ausführung in Silber eloxiert, für andere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.


Verfügbar in zwei verschiedene Kastengrößen und mit konfigurierbare Anschlussmöglichkeiten.




PS-0784



PS-0785




CHOOSE DATA PORT FOR DATA CUSTOM PORT SLOTS
WÄHLEN SIE EINEN DATEN-ANSCHLUSS FÜR JEDEN PORT



1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 of the way of table and placed horizontally. For other options, please contact the Customer Department.


Standardmässig wird das System in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung montiert. Wenn zwei Systeme bestellt werden, werden diese in einem Abstand von 1/3 der Gesamtlänge des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Für weitere Möglichkeiten, setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is silver, for other finishings ask the Customer Department

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist Silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006


Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For other cable dimensions contact the Customer Department.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3-Meter-Kabel enthalten. Für andere Kabellängen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS

The cable way out can be performed directly from the power system or thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floor.

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.



UNDER-TOP POWER BOXES POWER BOX UNTER DER TISCHPLATTE

Power box mounted under the table top. Available in black color, for other finishing, contact the Customer Department

There are two power system sizes available and data slots can be customized according to the below diagram.


Die Steckerbox unterhalb der Tischplatte. Standardmässig in schwarzer Ausführung. Für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

Es werden zwei Box-Formate in zwei verschiedenen Box-Grössen angeboten, mit konfigurierbare Anschlussmöglichkeiten.


PS-0787



PS-0789




CHOOSE DATA PORT FOR DATA CUSTOM PORT SLOTS
ELIJA UN CONECTOR DE DATOS PARA CADA PUERTO CONFIGURABLE




PS-0788



PS-0790



CHOOSE DATA PORT FOR DATA CUSTOM PORT SLOTS
ELIJA UN CONECTOR DE DATOS PARA CADA PUERTO CONFIGURABLE




OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For other cable dimensions contact the Customer Department.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel enthalten. Für andere Kabellängen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.




1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

By standard, power box is installed in the left side of the table, oriented to the other table leg. Wiring preinstallation would be made in the same leg.

For diereute distributions, ask the Customer Department.

Standardmässig wird das System auf der linken Seite des Tisches installiert, orientiert auf das gegenüberliegende Bein, um den Kabel durch diesen Tischfuss zu übergeben.


Bei Sonderausstattungen, setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is silver, for other finishings ask the Customer Department


Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS


The cable way out can be performed directly from the power system or thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floor .

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.



INTEGRATED POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES INTEGRADAS


The finish is integrated with the top. Its opening is towards both sides.



PS-0710

PS-0720


Finish: Black frame panel custom top



1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 of the way of table and placed horizontally. For other options, please contact the Customer Department.


Standardmässig wird das System in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung montiert. Wenn zwei Systeme bestellt werden, werden diese in einem Abstand von 1/3 der Gesamtlänge des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Für weitere Möglichkeiten, setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is silver, for other finishings ask the Customer Department.

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist Silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006


Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For other cable dimensions contact the Customer Department.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel enthalten. Für andere Kabellängen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS


The cable way out can be performed directly from the power system or thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floor.

Der Kabelaussgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.




UNDER-TOP POWER BOXES CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE

The inductive charging station, allows maximum larger contact surface.
Available in two finish: black or white



PS-0715




1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

By standard, power box is installed in the left side of the table, oriented to the other table leg. Wiring preinstallation would be made in the same leg.

For diereente distributions, ask the Customer Department.

Standardmässig wird das System auf der linken Seite des Tisches installiert, orientiert auf das gegenüberliegende Bein, um den Kabel durch diesen Tischfuss zu übergeben.


Bei Sonderausstattungen, setzten Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is silver, for othe finishings ask the Customer Department

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, für weitere Ausführungen setzten Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006


Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For othe cable dimensions contact the Customer Department.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel enthalten. Für andere Kabellängen setzten Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS

The cable way out can be performed directly from the power system or thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floo .



Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.



USB CHARGING POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES DE CARGA USB

It is a data dynamo with 2 amp dual charging USB. Available in two finish: black or white.


PS-0718



1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 of the way of table and placed horizontally. For other options, please contact the Customer Department.


Standardmässig wird das System in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung montiert. Wenn zwei Systeme bestellt werden, werden diese in einem Abstand von 1/3 der Gesamtlänge des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Für weitere Möglichkeiten, setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is silver, for othe finishings ask the Customer Department

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006


Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For othe cable dimensions contact the Customer Department.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel enthalten. Für andere Kabellängen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS

The cable way out can be performed directly from the power system or thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floor .



Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.



QI CHARGING POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES QI

The inductive charging station, allows maximum larger contact surface.
Available in two finish: black or white


PS-0714



1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 of the way of table and placed horizontally. For other options, please contact the Customer Department.


Standardmässig wird das System in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung montiert. Wenn zwei Systeme bestellt werden, werden diese in einem Abstand von 1/3 der Gesamtlänge des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Für weitere Möglichkeiten, setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is silver, for othe finishings ask the Customer Department

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the floor .

Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For othe cable dimensions contact the Customer Department.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel enthalten. Für andere Kabellängen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS

The cable way out can be performed directly from the power system or thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floo .

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.

